

Garant**Fresa toroidal frontal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	206273 8
GTIN	4045197860804
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:****GARANT Diabolo:**

Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.

Tolerância: Raio de corte $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Geometria especial das arestas de corte frontais para fresagem em linhas com avanços muito elevados.

Utilização:

Para fresagem de cópia e em linhas no processamento de materiais duros **em condições de HPC/HSC**. Graças às estratégias especiais de fresagem, **são possíveis grandes volumes de maquinagem**.

Nota:

Produto sucessor do n.º 206276.

As ferramentas podem ser retificadas.

Descrição técnica

Ø haste D_s	8 mm
Avanço f_z em aço < 60 HRC	0,115 mm
Ø das lâminas D_c	8 mm
Projeção L_1 incl. exposição	24 mm
Medida $a_{p \text{ máx.}}$ linhas	0,25 mm
Raio de programação	1,5 mm
Número de dentes Z	4

Ficha de dados

Ø de exposição D_1	7 mm
Comprimento total L	70 mm
Comprimento da lâmina L_c	4,8 mm
Ângulo de ajuste κ	5,5 grau
Série	Diabolo
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerância de Ø nominal	h9
Ângulo espiral	12 grau
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Haste	DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Fresa toroidal frontal

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 50 HRC	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

seco

adequado

Ar

adequado

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/206273-8>