

**Disco de corte de diamante, Ø do disco: 50****Dados do pedido**

Número do pedido	563490 50
GTIN	4007220666050
Classe de artigo	55K

Descrição**Versão:**

Disco de corte diamantado com revestimento galvânico **de camada única com segmentos de proteção laterais**. Alta eficiência de corte graças a grandes espaços para rebarbas. Largura total do disco 2,0 mm, lâmina de base de aço 1,0 mm.

Utilização:

Para cortar, rebordar e recortar plásticos reforçados com fibra (PRFC/PRFV) em retificadoras angulares (tam. 115/125) ou retificadoras retas (tam. 50/75) com mandril de fixação n.º 563496.

Descrição técnica

Largura da lâmina de origem	1 mm
Granulometria	D357
Largura do disco	2 mm
Ø do furo	10 mm
Forma	1A1
Ø do disco	50 mm

n.º máximo de rotações	30500 r,p,m,
Abrasivo	Diamante
Abreviatura abrasivo	D
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	Plásticos reforçados com fibra
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plástico, GFK	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Mandril para discos de corte de diamante indicado para furos de Ø 10

563496 10