

Ficha de dados

Garant

Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, DC/DS: 5/6



Dados do pedido

Número do pedido	207362 5/6
GTIN	4045197600127
Classe de artigo	11X

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:

Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.

Tolerância: Contorno de raio = **±0,005 mm**.

Descrição técnica

Avanço f_z para fresagem de cópia em aço < 65 HRC	0,048 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 65 HRC	0,048 mm
Número de dentes Z	2
Ø das lâminas D_c	5 mm
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento da lâmina L_c	9 mm
Ângulo espiral	30 grau
Raio R	2,5 mm
Série	Diabolo
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H

Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	f8
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,05 \times D$ na fresagem de cópia
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,05 \times D$ ao rebordear
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Fresa esférica e de ponta esférica

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 50 HRC	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/207362-5/6>