

Rebaixador KOMET® 45°, Haste Weldon, para parafusos de cabeça escareada DIN: M10



Dados do pedido

Número do pedido	216600 M10
GTIN	4047109003965
Classe de artigo	24D

Descrição

Utilização:

Para **rebarbar** furos redondos e oblongos e para fresar ranhuras de dentes trapezoidais. Para escareamentos conforme DIN fino para parafusos DIN M10 – M20.

É necessário uma montagem fixa (não pode ser usada em perfuradoras).

Instrução:

Para pastilhas de corte reversíveis triangulares adequadas, ver n.º 216700; 216740; 216770.

Descrição técnica

Ø de chanfragem máximo $D_{m\acute{a}x.}$	19 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TO.. 0902
Ø da haste D_s h6	16 mm
Pastilha reversível n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770	14-6603
para parafusos de cabeça escareada DIN	M10
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Número de pastilhas de corte reversíveis	2
Ø do escareado D	7 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	100 mm
Modelo da haste	Haste Weldon

Refrigeração interior	não
Ângulo de escareamento	90 grau
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP7	239653 8IP7
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP	239653 8IP