

## Fresa de chanfrar 45°, Haste Weldon, Ø D: 16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	216100 16
GTIN	4045197133465
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

### Descrição técnica

Ø de chanfragem máximo $D_{m\acute{a}x.}$	28,3 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SD.. 090308
Comprimento total $L_{tot.}$	110 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Projeção $L_1$	20,5 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø D	16 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Ângulo de ajuste $\kappa$	45 grau
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis10 peças	219805
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis10 peças	219804