

**Garant****Disco de limpeza grosseiro (SiC), Ø do disco: 115****Dados do pedido**

Número do pedido	566700 115
GTIN	4045197679703
Classe de artigo	51M

**Descrição****Versão:**

Discos abrasivos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa.

**Estrutura do velo muito grossa**, não fica obstruída mesmo com revestimentos grossos e moles. Modelo de velo de dureza média com **comportamento de retificação muito agressivo**, longa vida útil e qualidade da superfície uniforme. Universal para todos os trabalhos de limpeza preliminar, **mesmo em aplicações difíceis** como, por exemplo, remoção de crosta de óxido de ferro.

**Utilização:**

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.

Com **prato de tecido de fibra de vidro para fixação direta** em retificadoras angulares.

**Nota:**

Discos de limpeza preliminar para retificadoras retas, ver n.º 556270 e seguintes.

**Descrição técnica**

n.º de rotações recomendado	5000 - 7000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	11000 r,p,m,
Ø do furo	22,23 mm
Ø do disco	115 mm

Abreviatura abrasivo	SiC
Grau de dureza	médio – duro
Grau de finura	muito grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Descrição da forma	plano
velocidade periférica máxima	60 m/s
Tipo de produto	Velo de limpeza preliminar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		