

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio, Tipo: HB7035-1



Dados do pedido

Número do pedido	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 320 m/min
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	HB7035-1
Aplicação principal	P
Condição de corte	fortemente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604

Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar