

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento KNUX 160410R, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

#Raio do canto	1 mm
Tipo	HB7035-1
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	2,2 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Quebra-aparas	SM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 320 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410R
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

