

**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 150616, para desbaste,  
Tipo: HB7035-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Tipo	HB7035-1
Quebra-aperas	SG
Raio do canto	1,6 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150616

Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear