


Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMM 120412, para maquinagem grossa****Dados do pedido**

Número do pedido	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

#Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	2 - 12 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7035-1
Quebra-aparas	SR
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMM 120412

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear