

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Condição de corte	fortemente interrompido
Quebra-aparas	SS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Tipo	HB7035-1
#Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear