

**Microendoscópio rígido, Ø1,9 mm, Comprimento da sonda: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	492771 100
GTIN	4067263129783
Classe de artigo	49C

Descrição**Versão:**

Graças aos tubos em aço inoxidável e às óticas de alta qualidade, especialmente adequado para aplicações industriais difíceis. A haste metálica e a extremidade de vidro especial tornam o endoscópio extremamente resistente a danos e desgaste e garantem uma proteção ótima da ótica. O sistema de lentes tipo joystick proporciona imagens nítidas e brilhantes de forma fiável e impressiona com a máxima nitidez de imagem até ao rebordo com o ângulo de abertura de imagem mais amplo possível. Direções de visualização de 0°–120° e ângulos de abertura de 0°–105° para uma ampla gama de aplicações.

Vantagem:

- **Ótima qualidade de imagem: clara, nítida, brilhante.**
- **Reprodução de imagem com cores sólidas.**
- **Tubo de luz de fibra de vidro integrado.**
- **Resistência à pressão até +5 bar (no ar).**
- **Maior capacidade de carga devido a eixos metálicos.**
- **Resistência a óleo, combustível e solvente.**
- **Resistência a temperaturas até 150 °C (e acima).**
- **Disponível na faixa de 1,6 mm a 10 mm.**
- **Diâmetro pequeno para visualizar pequenas peças de trabalho e pontos de acesso.**

Acessórios especiais:

Fontes de luz LED, objetiva, câmara HD, haste de proteção.

Nota:

Sondas adicionais com direção de visualização de 0°–120° e ângulo de abertura da imagem de 65°–105° disponíveis a pedido. Também estão disponíveis versões com haste ótica rotativa de 340°.

Descrição técnica

Ângulo de abertura da imagem	90 grau
Linha de visão	0 grau
Ø da sonda	1,9 mm
Atributo do nome do produto	Ø1,9 mm
Tipo de produto	Endoscópio