

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	261459 HB7035-1
GTIN	4045197874924
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Tipo	HB7035-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 320 m/min
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	SM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear