



Dados do pedido

Número do pedido	222055 40/4
GTIN	4960664707560
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

A fresa de grande avanço MFH Harrier permite tempos de processamento curtos graças aos altos valores de avanço a altas profundidades de corte. A combinação de arestas de corte convexas e o ângulo de incidência reduz a força de corte e minimiza a tendência para vibrar.

Utilização:

Para aumentar a produtividade no faceamento, fresagem de caixa e de ranhuras. Devido à força de corte reduzida, as grandes saliências durante a fresagem de imersão não são um problema.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	1,5 mm
Parafuso para pastilha reversível	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø da haste D_s h6	32 mm
Ø D_3	23 mm
Ø das lâminas D_c	40 mm
Projeção L_1	50 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total L_{tot}	112 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SOMT1004
Tamanho da pastilha reversível	10
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}$ com geometria LD	3,5 mm

Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	63 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,92 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,4 mm
Ângulo de ajuste κ	10 grau
Modelo da haste	Haste Weldon
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229717
-----------------	--------