



### Fresa de grande avanço MFH micro com rosca, para pastilhas de corte reversíveis LPGT



#### Dados do pedido

Número do pedido	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Classe de artigo	250

#### Descrição

##### Versão:

Para um processamento extremamente económico devido aos avanços elevados. Redução da vibração através da redução da força de corte.

#### Descrição técnica

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	3,1 mm
Parafuso para pastilha reversível	229722 (6IP; 0,6 Nm)
$\varnothing$ das lâminas $D_c$	8 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	3,69 grau
$\varnothing$ das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	12 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	17 mm
Refrigeração interior	sim
$\varnothing$ das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	14 mm
Número de arestas de corte Z	1
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LPGT 0102..

## Ficha de dados

Rosca de alojamento M	M6
#profundidade máxima de corte $a_{p\max}$ #	0,5 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia