

**Garant**

**Porta-ferramentas de ranhuramento comprido Ø DS 25 mm, a partir da largura de ranhura m: 3**



## Dados do pedido

Número do pedido	290350 3
GTIN	4045197880925
Classe de artigo	29K

## Descrição

### Atenção:

Utilizar sempre Ø de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = Ø de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

### Nota:

- Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
- Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
- Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

## Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	8,36 mm
Comprimento útil $L_1$	40 mm
Parafuso	290399 1
indicado para largura de ranhura m	3 mm
Desvio central $L_3$	4,2 mm
Ø da haste	25 mm
Ø do suporte de lâminas $D_1$	7,8 mm
Refrigeração interior	sim

## Ficha de dados

Comprimento da haste L <sub>s</sub>	90 mm
Haste	Haste combi
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290350-3>