

**Garant**

### Porta-ferramentas de ranhuramento standard Ø DS 32 mm, a partir da largura de ranhura m: 2



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 290358 2      |
| GTIN             | 4045197881168 |
| Classe de artigo | 29K           |

#### Descrição

##### Atenção:

Utilizar sempre Ø de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = Ø de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

##### Nota:

- Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
- Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
- Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

#### Descrição técnica

|   |          |
|---|----------|
| Comprimento útil L <sub>1</sub>           | 25 mm    |
| Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub> | 7,03 mm  |
| Parafuso                                  | 290399 1 |
| indicado para largura de ranhura m        | 2 mm     |
| Desvio central L <sub>3</sub>             | 3,65 mm  |
| Ø da haste                                | 32 mm    |
| Ø do suporte de lâminas D <sub>1</sub>    | 6,5 mm   |
| Refrigeração interior                     | sim      |

## Ficha de dados

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Comprimento da haste L <sub>s</sub> | 100 mm  |
| Haste                               | Haste combi                                       |
| Tipo de produto                     | Ferramenta para brochagem<br>de ranhuras e perfis |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290358-2>