

Garant**Ponta de centragem fixa de MDI 60°, Ø máximo/cone Morse: 18/2****Dados do pedido**

Número do pedido	323200 18/2
GTIN	4045197882424
Classe de artigo	31Z

Descrição**Modelo:**

- **Ponta de metal duro de alta precisão. Construção HM de encaixe positivo para uma ótima estabilidade e resistência à rutura, eliminando a necessidade de dispositivos de segurança adicionais.**
- **Ângulo da ponta 60°.**
- **Alta qualidade de superfície na haste para um ajuste ideal.**
- **Ferramenta completa endurecida e esmerilada.**
- **Com pontas de metal duro para aplicações de alto desgaste.**

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.

A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Utilização:

Para retificação de componentes de alta precisão.

Acessórios especiais:

Porca de extração n.º 323230.

Instrução:

Encomendar porca de extração separadamente. Dimensões geométricas fabricadas conforme DIN 806 E.

Descrição técnica

Ø exterior D	18 mm
--------------	-------

Cone Morse	2
erro de concentricidade máximo	0,001 mm
Comprimento da cabeça L	36 mm
Tipo de produto	Ponta de centragem