

**Cinta abrasiva corindo normal (A) KK711X, 50×1000 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 558035 40     |
| GTIN             | 4018875382752 |
| Classe de artigo | 56V           |

**Descrição****Modelo:**

**Fita abrasiva universal** recoberta com **corindo normal (A)**. A base de abrasivo foi concebida de forma ideal para o respetivo tipo de grão e de fita abrasiva.

Tecido X robusto para **alta remoção de material** em retificadoras estacionárias.

**Utilização:**

Uso universal em todos os materiais comuns: **aço**, metais não ferrosos, ferro fundido, **ligas de alumínio, madeira**.

**Instrução:**

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

**Descrição técnica**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Granulometria        | 40     |
| Série                | KK711X |
| Abreviatura abrasivo | A      |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 %        |
| Largura da cinta abrasiva           | 50 mm          |
| Comprimento da cinta abrasiva       | 1000 mm        |
| Atributo do nome do produto         | 50×1000 mm     |
| Tipo de produto                     | Cinta abrasiva |

### Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                       | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |                |            |
| Aço < 55 HRC                 | condicionalmente adequado |                |            |
| INOX                         | condicionalmente adequado |                |            |
| Ti                           | condicionalmente adequado |                |            |
| GG(G)                        | condicionalmente adequado |                |            |
| CuZn                         | adequado                  |                |            |
| Plástico, GFK                | adequado                  |                |            |
| Madeira                      | adequado                  |                |            |
| seco                         | adequado                  |                |            |