



Dados do pedido

Número do pedido	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas. Projetor LED com bateria de alto desempenho com função de regulação da intensidade luminosa. A caixa de alumínio moldada por injeção é extremamente robusta e resistente a fortes choques, impactos e vibrações. Para utilização com baterias de 12 V e 18 V CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®

- **O controlo da luz por BLUETOOTH permite ligar/desligar até quatro lanternas e ajustar a potência luminosa em cinco níveis para a tarefa de trabalho correspondente.**
- **Com difusor removível.**
- **Pega de transporte incorporada e novo pé de suporte para o alinhamento flexível, assim como montagem direta no suporte SCANGRIP® ou suportes magnéticos.**

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

Instrução:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.

Descrição técnica

Número de baterias incluídas	0
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	12 V
Tensão da bateria	18 V
Altura total	290 mm
Comprimento total	305 mm
Fluxo luminoso	1000 - 10000 lm
Tipo de bateria	lão de lítio
Largura total	125 mm
Tipo de produto	Foco