

**Broca espiral MDI extra curta, sem revestimento, Ø DC h7: 9,8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	122100 9,8
GTIN	4045197039996
Classe de artigo	11E

**Descrição****Modelo:**

**Semelhante a DIN 6539** (extra curta).

Com o mesmo Ø nominal e de eixo.

**Instrução:**

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

**Descrição técnica**

Tolerância da haste	h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
Ø nominal D <sub>c</sub>	9,8 mm
Comprimento dos canais de aparas L <sub>c</sub>	43 mm
Tolerância de Ø nominal	h7
Ø haste D <sub>s</sub>	9,8 mm
Comprimento total L	89 mm
Norma	DIN 6539
profundidade de perfuração máxima recomendada L <sub>2</sub>	28,3 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Tipo	N

Ângulo da ponta	118 grau
Ângulo espiral	30 grau
Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		