



## Dados do pedido

Número do pedido	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Classe de artigo	07A

## Descrição

### Modelo:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas. Holofote LED com bateria de alto desempenho com uma iluminação homogênea sem encandeamento. A caixa de plástico robusta e resistente a impactos das lanternas é perfeita para todos os ambientes de trabalho. Pode ser montado no suporte SCANGRIP®. Para baterias de 18 V CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®.

- **Pode ser selecionado o ângulo de radiação de 360° ou 180°.**
- **A intensidade luminosa pode ser regulada em cinco níveis de luz.**
- **O controlo da luz por BLUETOOTH permite ligar/desligar até quatro lanternas e ajustar a potência luminosa em cinco níveis para a tarefa de trabalho correspondente.**

### Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

### Instrução:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.

## Descrição técnica

Largura total	200 mm
Tipo de proteção IP	IP 65
Comprimento total	212 mm
Altura total	395 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	18 V
Tensão da bateria	12 V
Fluxo luminoso	1000 - 10000 lm
Número de baterias incluídas	0
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Holofote