

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HBZ025**

Dados do pedido

Número do pedido	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descrição técnica

Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Revestimento	revestido
Aplicação principal	P
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HBZ025
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 070304
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	HM
indicado para Ø de ferramenta D _c	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar