

**Garant****ZCMX 070302, Tipo: HUZ310****Dados do pedido**

Número do pedido	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Classe de artigo	21K

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	200 - 600 m/min
Avanço $f$ perfuração	0,03 - 0,3 mm
Tipo	HUZ310
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	N
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço $f$ torneamento	0,05 - 0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm

Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 070302
indicado para Ø de ferramenta D <sub>c</sub>	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar