

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 481060 15 |
| GTIN | 4045197154569 |
| Classe de artigo | 41L |

Descrição

Modelo:

Em material cerâmico de alta pureza óxido de zircônio (ZrO_2). Outro modelo como n.º 481250. Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.

Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.

Tam. 11 a 500 – secção transversal = 35×9 mm.

- **Classe de tolerância 1 como medida de trabalho e de ajuste para a produção e para a verificação de calibres de ensaio.**

Em cerâmica industrial de alta pureza (dióxido de zircônio ZrO_2).

Vantagem:

Ideal para o uso diário na produção:

- **Inoxidável.**
- **Não é necessário desengordurar antes de utilizar.**
- **Não é necessário lubrificar depois de utilizar.**
- **Resistente ao choque e a impactos.**
- **Dureza duas vezes superior à do aço.**
- **Resistência ao desgaste 10 vezes superior.**
- **Altamente resistente a soluções alcalinas, ácidos, óleo e água abrasiva.**
- **Antimagnético.**
- **Sem soldar a frio.**
- **Baixa condutividade térmica.**

Instrução:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|----------------------|--|
| Medida nominal | 15 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Classe de tolerância | 1 |
| Material | Material cerâmico óxido de zircônio (ZrO2) |
| Calibração | L2 |
| Tipo de produto | Bloco padrão |

Prestações de serviços

| | |
|--|------------|
| CalibraçãoBloco padrão aço/cerâmica comprimento máximo 100 | 028060 100 |
| Calibração DAkkSBloco padrão cerâmica comprimento máximo 100 | 028150 100 |