

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Revestimento	revestido
Quebra-aparas	VM
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Material de corte	HM
#Raio do canto	1,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7130-2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear