

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento KNUX 160410L, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7130-2
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Quebra-aparas	VM
Quebra-aparas	2,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Revestimento	revestido
Número de trocas/cortes	2
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM
#Raio do canto	1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410L

Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear