

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento de desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Revestimento	revestido
Condição de corte	fortemente interrompido
Material de corte	HM
#Raio do canto	1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	4
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Tipo	HB7140-2
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm

Ficha de dados

Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 170 m/min
Quebra-aparas	VG
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear