

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160408, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7140-2
Material de corte	HM
Revestimento	revestido
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408
Número de trocas/cortes	6
Quebra-aparas	VS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 m/min
Aplicação principal	M

Ficha de dados

#Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear