

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 110302, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Tipo	HB7140-2
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 230 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Quebra-aparas	VS
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT110302
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
#Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	M
Revestimento	revestido

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear