

**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 110302, para acabamento,
Tipo: HB7140-2****Dados do pedido**

Número do pedido	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerância	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 m/min
Número de trocas/cortes	2
Tipo	HB7140-2
Quebra-aparas	VS
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Revestimento	revestido
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110302

Aplicação principal	M
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar