

Garant**Corpo base da ferramenta universal de rebarbamento, para Ø de perfuração d: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	156770 8
GTIN	4067263964797
Classe de artigo	15A

Descrição**Versão:**

Para **rebarbamento para a frente e para trás** de furos **numa só operação**. **Fácil de manusear** em todas as máquinas e **troca rápida de** lâminas de rebarbamento. A ferramenta rebarbadora é composta por **corpo base, lâmina de rebarbamento e parafuso de fixação**.

Utilização:

Adequada para **engenhos de furar, perfuradoras com pé ou coluna, fresadoras convencionais e centros de processamento CNC**. Assegurar condições de aperto estáveis. **Não é adequada para máquinas guiadas à mão**.

Nota:

As lâminas não estão incluídas no volume de fornecimento. Encomendar lâmina adequada n.º 156775 em separado. Parafuso de fixação incluído no volume de fornecimento. Parafuso de fixação sobresselente disponível sob o n.º 156780.

Descrição técnica

Ø haste D _s	10 mm
para furo de Ø	8 mm
Comprimento total L	115 mm
tamanho de lâmina adequado	5
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,09 mm/U
Projeção L ₁	53 mm
Medida de programação e	12 mm

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados