

HOLEX**Ferramenta de torneiar roscas interiores direita semelhante a DIN 283 (ISO 13), P20/K25, Quadrado da haste: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	297175 10
GTIN	4045197885708
Classe de artigo	22E

Descrição**Modelo:**

Haste de aço de **metal duro** com resistência a $700 - 800 \text{ N/mm}^2$ e superfícies de contacto planas fresadas. Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas. O chanfro de superfície livre das pastilhas está retificado com precisão. Todas as ferramentas de torneiar são fornecidas com arestas de corte afiadas. Ao extrair as arestas de corte com um lapidador manual de carboneto de boro, a resistência da cunha de corte aumenta. A extensão da extração das arestas de corte depende das condições de trabalho. Em caso de desgaste e cortes interrompidos, é essencial extrair as arestas de corte.

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Utilização:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.

M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atenção:

Em caso de desgaste e cortes interrompidos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descrição técnica

Quadrado da haste	10 mm
para furos de \varnothing a partir de	20 mm
Comprimento total	150 mm
Óleo de corte	P20/K25
Tipo de produto	Ferramenta de torneiar

