Prato abrasivo de diamante PREMIUM*** para pedra, ∅ do disco: 100

Dados do pedido

Número do pedido	569640 100
GTIN	9003173565698
Classe de artigo	53T

Descrição

Versão:
Prato de aço fino robusto com segmentos de diamante soldados embutidos num material especial. Alto **desempenho de desbaste, vida útil extrema** e **funcionamento com baixa vibração** (superfícies limpas), para retificação a seco.
Utilização:
Para retificação, alinhamento, alisamento de pedra e betão em retificadoras angulares. Velocidade ideal 10 000 – 12 000 rpm. Velocidade máxima 15 000 rpm.
Material:
Adequado para betão.

Descrição técnica

Corpo portante	Prato de aço
∅ do furo	22,23 mm
Descrição da forma	plano
∅ do disco	100 mm

Abrasivo	Diamante
Abreviatura abrasivo	D
otimizado para material	Pedra
Motor de acionamento	Retificadora angular
n.º de rotações recomendado	10000 - 12000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Tipo de produto	Pratos abrasivos