



Ferramenta com cilindro de compressão liso EG5 universal, Tipo de alojamento do encabadouro: VDI20



Dados do pedido

Número do pedido	291505 VDI20
GTIN	4060491015514
Classe de artigo	29F

Descrição

Modelo:

Para uso em tornos CNC e convencionais.

Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

Vantagem:

Qualidade de superfície $R_z < 1 \mu\text{m}$ possível.

Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).

Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

Utilização:

Para acabamento mecânico de superfície.

Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm^2 e uma dureza de até 45 HRC.

Indicado para:

Área de \varnothing (recomendado): 10 mm – 100 mm

Material fornecido:

Dois rolos de reserva montados na caixa.

Instrução:

Inserto de ferramenta para cada superfície de processamento depende do tipo de revolver (estrela/disco).

- **Outras ligações de haste disponíveis a pedido.**
- **As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.**

Descrição técnica

força de laminação máxima	3 kN
Desfasamento central das pontas f	80 mm
Ø do rolo	5 mm
Tipo de alojamento do encabadouro	VDI20
Projeção L _A	121 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
Tipo de produto	Ferramenta com cilindro de compressão liso