

Ansell**Conjunto de luvas descartáveis MicroFlex® 93-260, Tamanho das luvas: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	094724 8
GTIN	076490453480
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. MicroFlex® 93-260. Estrutura de 3 camadas para uma boa proteção química, incluindo ácidos, solventes e álcalis. Pontas dos dedos texturizadas. Punho comprido e valor AQL reduzido de 0,65 (EN 374-2) para uma proteção fiável contra substâncias perigosas.

Norma:

EN 374

Descrição técnica

Tamanho das luvas	8
Série	MicroFlex®
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luva descartável
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex

Propriedades das luvas	sem silicone
EN 374	Tipo A (JKLOPST)
Resistência a produtos químicos	JKLOPST
EN 388	2000X
Material	Neopreno, nitrilo
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte	Neopreno, nitrilo
Revestimento	Neopreno, nitrilo
Espessura	0,2 mm
Comprimento	285 mm
Índice	50
Peso	8,1 g
Cor	verde
âmbito	Precisão
AQL	0,65
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável