

Garant GRIDLINE

**Carro de ferramentas com gavetas de extensão total, 20×16G, Número de gavetas: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	914540 5
GTIN	4045197892188
Classe de artigo	9GT

**Descrição****Versão:**

Carro de ferramentas com prateleira X-ABS resistente a riscos, antiderrapante e proteção especial sem danificar a superfície. Substituição fácil da prateleira por outros tampos de trabalho (p. ex., de bambu) ou por um tampo de trabalho de bambu com torno de bancada.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 200; 200; 200 mm

**Material fornecido:**

Inclui subdivisões:

- 1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
- 1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

**Pintura:**

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

**Nota:**

Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral opcional n.º 914791 não integrado no fecho central do carro de ferramentas, fecha com fechadura de cilindro com pinos separada. Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as régua separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as régua de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741 – 951821 respetivamente com tam. 200.

Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95. Material de separação adequado:

réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75 e tam. 200;  
réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75 e tam. 200;  
divisórias encaixáveis n.º 951721 – 951821 tam. 75 e n.º 951741 – 951821 tam. 200.

## Descrição técnica

Peso	68,2 kg
Largura útil da gaveta	500 mm
Largura	800 mm
Profundidade	500 mm
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Altura	1000 mm
Número de gavetas	5
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	16
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Área útil da gaveta em G	20×16
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×16G
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	Carro de ferramentas

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo VA21	914227 VA21
Jogo de rodízios para carro de ferramentas e bancada de trabalho com rodas Tipo G	915567 G
	951510 125

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G  
indicado para altura frontal da gaveta 125

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G  
indicado para altura frontal da gaveta 75

951510 75