

Garant**Inserto para brochagem de perfis quadrado interior métrico Ø d = 8 mm, WC/C, Quadrado: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	293051 4
GTIN	4067263013839
Classe de artigo	29L

Descrição**Versão:**

Com revestimento de alto desempenho (carboneto de tungsténio/carbono). Geometria otimizada da aresta de corte (forma de chanfro côncavo) para a brochagem de perfis em aços inoxidáveis.

Utilização:

Para a produção de perfis **numa só operação**.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

Descrição técnica

Tolerância	+ 0,07 a + 0,09 mm
Tamanho da chave	4 mm

Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Material de corte	HM
L	9 mm
Perfil	Quadrado
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Revestimento	WC/C
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis