


Calibre lisos passa não passa de rosca EG 6H mod., Rosca: EG-M10**Dados do pedido**

Número do pedido	486180 EG-M10
GTIN	2050001919205
Classe de artigo	48B

Descrição**Versão:**

Calibre de rosca para testar roscas de inserção (EG) para insertos de arame roscado. O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299. **Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R).** Lado não passa assinalado a vermelho.

Utilização:

Para rosca métrica ISO - rosca de inserção (EG), à direita DIN 8140-2.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com as normas **DIN ISO 1502 e DIN 8140.**

Descrição técnica

Passo de rosca	1,5 mm
Rosca	EG M10
Tipo de rosca	EG-M
Norma	DIN 8140
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Calibração	L10
Tipo de produto	Calibre macho passa não passa para rosca

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486180-EG-M10>
