

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Tipo: S****Dados do pedido**

Número do pedido	222819 S
GTIN	4960664686520
Classe de artigo	25A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,06 – 0,15 mm
Tipo	S
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNMU 1205 ANER-SM
Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		