

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Tipo: ST1400****Dados do pedido**

Número do pedido	222807 ST1400
GTIN	4960664671205
Classe de artigo	25A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrição técnica**

Tipo	ST1400
Avanço $f_z$ por dente	0,2 – 0,65 mm
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNMU 1205 ANER-GH
Tipo	PR1525
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		