

Fresa de grande avanço Feedking, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	212905 40/4
GTIN	4045197320902
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Geometria **dinâmica** das arestas para os mais altos valores de avanço. Extrema suavidade de funcionamento graças ao **apoio de pastilhas reversíveis autoestabilizante**. Geometria **otimizada** para força de corte reduzida, reduzindo assim a **carga do fuso principal**.

Vantagem:

Particularmente económica devido a pastilhas reversíveis de **4 arestas de corte extremamente estáveis**.

Instrução:

Trabalhar sempre com refrigeração interna ao usar extensões. Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	42 mm
Ø das lâminas D_c	40 mm
Ø D_2	28,7 mm
Rosca de alojamento M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 09T308

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219933 (15IP; 3,8 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	1,15 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Número de arestas de corte Z	4
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$.	23,5 mm
\varnothing das fresas circulares de perfuração D_{min} .	64 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	1,15 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$.	0,73 grau
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$.	78 mm
Série	FeedKing
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Divisão das lâminas	desigual
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219933
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP