

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Tipo: GG****Dados do pedido**

Número do pedido	222815 GG
GTIN	4960664671151
Classe de artigo	25A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,06 – 0,25 mm
Tipo	GG
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNMU 1205 ANER-GH
Tipo	PR1510
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		