


**Disco abrasivo de prato CBN D×P×A (mm), 100×10×20, Tipo: B126****Dados do pedido**

Número do pedido	597490 B126
GTIN	9003176204648
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos de ferramentas com **revestimento abrasivo CBN** em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície. Para uma qualidade de superfície fina com bom desempenho de desbaste. **Especificação: B126C75B AMIGO-HSS.**

Utilização:

Para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de aços cementados e de ferramentas (HSS) de alta liga, Stellite.

Descrição técnica

Granulometria	B126
Especificação	B126C75B AMIGO-HSS.
Abreviatura abrasivo	CBN
Método de retificação	Retificação de ferramentas
Abrasivo	Nitreto de boro cúbico
Forma	1A1
Ø do disco D	100 mm
Largura do disco T	10 mm

Atributo do nome do produto	100×10×20
Ø do furo H	20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal	10 mm
Altura do revestimento abrasivo X	6 mm
Tipo de produto	Pratos abrasivos

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		