

**Mós para rectificadora DxDxH (mm), 175x25x32, Tipo: NK60****Dados do pedido**

Número do pedido	596310 NK60
GTIN	9003170029629
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. **Uso universal** em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Utilização:

Para aços estruturais e aços de baixa liga, bem como ferro fundido cinzento.

Especificação:

Corindo normal cinzento-azul, grau de dureza M.

Material fornecido:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Instrução:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	60
Grau de finura	médio

Abreviatura abrasivo	A
velocidade periférica máxima	40 m/s
Especificação	Corindo normal cinzento-azul, grau de dureza M
Abrasivo	Corindo normal cinzento-azul
Método de retificação	Esmeriladora
Ø interior do anel redutor	25 mm
Ø interior do anel redutor	20 mm
Ø interior do anel redutor	16 mm
Forma	1
Ø do disco D	175 mm
Largura do disco T	25 mm
Atributo do nome do produto	175×25×32
Ø do furo H	32 mm
Tipo de produto	Disco para esmeriladora