

**Mós de diamante para cobertura S0 / S0E DxDxH (mm), 100x30x20, Tipo: D64****Dados do pedido**

Número do pedido	597112 D64
GTIN	9003171539394
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos tipo copo com revestimento abrasivo CBN ou diamante.

Discos abrasivos de ferramentas de alto desempenho com revestimento abrasivo superabrasivo (CBN ou diamante) em aglomerado de resina sintética para uma vida útil máxima com um desempenho de desbaste consistentemente alto. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.

Utilização:

Para uma retificação preliminar e de acabamento rentáveis de buris de HSS, com ponta de metal duro sem trocar o disco abrasivo para Deckel S0/S0E. Uso em pares possível com n.º 597111/597112 ou 597121/597122.

Revestimento de diamante para retificação de alto desempenho de materiais não ferrosos de apara curta, tais como metal duro, óleos de corte policristalinos (PKD), materiais cerâmicos (PKS).

Especificação D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Descrição técnica

Granulometria	D64
Abreviatura abrasivo	D
Especificação	D64C50B W-Carbide
Abrasivo	Diamante
Método de retificação	Retificação de ferramentas
Forma	11A2
Ø do disco D	100 mm
Largura do disco T	30 mm
Atributo do nome do produto	100×30×20
Ø do furo H	20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal	8 mm
Altura do revestimento abrasivo X	2 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Metal duro (HM)	adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		