

**XDLT 09T308 ER, HB7635, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Classe de artigo	21A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

**Descrição técnica**

Tipo	INOX
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDLT 09T308 ER
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	1,99 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	1,15 mm
Avanço $f_z$ por dente	0,86 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		