

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VNGA 160404, CBN (0°)****Dados do pedido**

Número do pedido	255463 G
GTIN	4045197895431
Classe de artigo	21H

**Descrição****Versão:**

Equipamento de 2 arestas de corte.

**Descrição:**

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial.

Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

**Descrição técnica**

Tipo	BU720
Modelo das arestas de corte	G
Material de corte	CBN
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 140 m/min
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U

Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
#Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNGA 160404
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		