

XDLW 09T308 SR, HB7530, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	212946 ST900
GTIN	4045197581624
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	ST900
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDLW 09T308 SR
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	1,99 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7530
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	1,15 mm
Avanço f_z por dente	0,86 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		