

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento DNGA 150608, CBN (0°)****Dados do pedido**

Número do pedido	255448 G
GTIN	4045197895295
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Com equipamento de 2 arestas de corte.

Descrição:

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial. Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Tipo	BU7220
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
#Raio do canto	0,8 mm

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Modelo das arestas de corte	G
Material de corte	CBN
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 140 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNGA 150608
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		